

## Instructions pour teinter les teintures ADLER

Afin d'avoir des formules compréhensibles, il faut teinter les teintures ADLER en manière uniforme et de façon le plus facile possible.

Les suivantes teintures de colorant peuvent être mélangées avec des pâtes concentrées ADLER Beiztönkonzentrate selon les suivant tableau :

Beiztönkonz.		Aqua-Classic	Aqua-Style	Aqua-Style Trend	Aqua-Alpin	Aqua-Alpin Trend	Positiv Ultra	Positiv Plus	Positiv Plus Wachsbeize	Rustica	Spritzbeizen
		1333	1336	1337	1361	1362	1360	12801 ss.	11770 ss.	1010	1014
Gelb	89730	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-
Gelb	89724	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-
Orange	89732	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-
Rot	89733	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rot	89709	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-
Rot	89712	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Rot	89725	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
Braun	89154	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-
Braun	89717	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Braun	89734	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz	89720	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-
Schwarz	89718	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Schwarz	89729	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz	89735	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blau	89736	x	x	x	x	-	x	x	-	-	-
Weiß	89156	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
Rot	89980	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-
Gelb	90302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Rot	90301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Schwarz	90306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Weiß	90405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

10-17 (remplace 03-16)

T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
 Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

## **Autres teintures Arova:**

### **Arova Aqua-Neoantik 1335 / Arova Aqua-Neoantik Trend :**

Pour réaliser des teintures spéciales d'Arova Aqua-Neoantik, nous recommandons de commencer avec une teinte standard et de rajouter seulement les teintures jaune, rouge, bleu, craie et lave d'Arova Aqua-Neoantik.

### **Arova Antikpatina :**

Nuancable avec les suivantes pâtes concentrées :

- Pigmentkonzentrat Schwarz / Noir 90300
- Pigmentkonzentrat Rot / Rouge 90301
- Pigmentkonzentrat Gelb / Jaune 90302
- Pigmentkonzentrat Blau / Bleu 90380

Quantité totale d'ajout : 5 %

### **ADLER Dirty Effect 1327 :**

Nuanceable :

- Avec les pâtes concentrées de la machine à teinter ADLER Mix.

Quantité totale d'ajout : 5 %