

ARL 113 – Instructions de coloration pour les systèmes de teintes Arova

Afin d'avoir des formules compréhensibles, il faut teinter les teintures Arova en manière uniforme et de façon le plus facile possible.

Selon la liste, les colorants suivants peuvent être teintés avec les colorants concentrés ADLER suivants:

Colorants concentrés		Aqua-Classic	Aqua-Style	Aqua-Style Trend	Aqua-Alpin	Aqua-Alpin Trend	Positiv Ultra	Positiv Plus Wachsbeize	Rustica	Spritzbeizen
		1333	1336	1337	1361	1362	1360	11770 ss.	1010	1014
Gelb	89730	x	x	x	-	-	-	x	-	-
Gelb	89724	-	-	-	x	-	x	-	-	-
Orange	89732	x	-	x	-	-	-	-	-	-
Rot	89733	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Rot	89709	-	x	-	-	-	-	-	-	-
Rot	89712	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Rot	89726	-	-	-	x	-	x	-	-	-
Braun	89154	-	-	x	x	-	x	-	-	-
Braun	89717	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Braun	89734	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz	89720	-	-	x	x	-	x	-	-	-
Schwarz	89718	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Schwarz	89729	-	x	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz	89735	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Blau	89736	x	x	x	x	-	x	x	-	-
Weiß	89156	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Weiß	89980	-	x	x	-	-	x	-	-	-
Gelb	90302	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Rot	90301	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Schwarz	90306	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Schwarz	90300	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Weiß	90405	-	-	-	-	-	-	-	-	x

03-21 (remplace 04-20)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, E-mail : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi du produit livré incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous conseillons de vérifier l'aptitude du produit à l'aide d'un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente version remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Autres systèmes de teintures Arova:

Arova Aqua-Neoantik 1335 / Arova Aqua-Neoantik Trend:

Pour réaliser des teintures spéciales d'Arova Aqua-Neoantik, nous recommandons de commencer avec une teinte standard et de rajouter seulement les teintures jaune, rouge, bleu, craie et lave d'Arova Aqua-Neoantik.

Arova Antikpatina:

Teintable avec les colorants concentrés suivants:

- Pigmentkonzentrat Schwarz / Noir 90300
- Pigmentkonzentrat Ro t/ Rouge 90301
- Pigmentkonzentrat Gelb / Jaune 90302
- Pigmentkonzentrat Blau / Bleu 90380

Quantité totale d'ajout: 5 %

ADLER Dirty Effect 1327:

Teintable:

- avec les colorants concentrés de la machine à teindre ADLERMix.

Quantité totale d'ajout: 5 %